



Colonne
U24X ·
Couleur aluminium

50

Quelle colonne choisir

Quelle colonne choisir : Solution complète en 4 étapes

1. Choix de la colonne en fonction du câblage : 2 sections de colonnes différentes

Section de colonne (4 compartiments par colonne)		Câbles de données (capacité en câbles d'un compartiment)	Câbles électriques (capacité en câbles d'un compartiment)
Colonne 50 mm.		<ul style="list-style-type: none"> 4 câbles U/UTP 4 paires. Maximum Ø5,1 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 1 câble U1000 R2V 3x2,5 mm² Maximum Ø13 mm
Colonne 50x88 mm.		<ul style="list-style-type: none"> 8 câbles F/UTP 4 paires. Maximum Ø7,4 mm ou 14 câbles U/UTP 4 paires. Maximum Ø5,1 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 4 câbles U1000 R2V 3x2,5 mm² Maximum Ø10 mm ou 2 câbles U1000 R2V 3x2,5 mm² Maximum Ø13 mm


2. Déterminer le montage et définir la hauteur

Déterminer le montage (plafond ou faux plafond) et définir la hauteur pour ajouter si nécessaire, une extension de colonne.

Colonne pour plafond
ou faux plafond 50 mm



Colonne 50x88 mm
pour faux plafond



Réf. colonne	50003		50043
Long. max. (L)	3,10 m		3,14 m
Réf. extension		50094	50097
Long. max. (L) Colonne + extension		4,10 m	4,14 m

3. Sélection du module en fonction du nombre d'appareillages

		Module 4 appareillages		Module 4+4 appareillages		Module 8 appareillages		Module 8 + 8 appareillages	
Largeur du module (mm)	A	65	80	65	80	65	80	65	80
			50123	50124	50123 + 50123	50124 + 50124	50223	50224	50223 + 50223
			50144		50144 + 50144		50244		50244 + 50244

4. Sélection des adaptateurs en fonction des appareillages

Alu RAL 9006 (Réf. 93xxx-03) **Blanc** RAL 9010 (Réf. 93xxx-2)

Module de 65 mm

Adaptateurs pour 1 appareillage

	Mosaic*	93608-2 / 93608-03
	Niessen Zenit*	93635-2 / 93635-03

Adaptateurs pour connecteurs informatiques

	Plastron droit 1 RJ45	93749-2 / 93749-03
	Plastron droit 2 RJ45	93751-2 / 93751-03
	Plastron incliné 2 RJ45	93753-2 / 93753-03

Module de 80 mm

Adaptateurs pour appareillage universel et industriel

	Boîte pour appareillage industriel	93708
	Universel	93604
	Universel et sa boîte	93709-F

Adaptateurs pour 1 appareillage

	Mosaic*	93609-2 / 93609-03
	Niessen Zenit*	93636-2 / 93636-03

Adaptateurs pour 2 appareillages

	Mosaic*	93614-2 / 93614-03
--	---------	---------------------------

Adaptateurs pour 2 appareillages

	Mosaic*	93613-2 / 93613-03
--	---------	---------------------------

Adaptateur DIN

	DIN	93648-2 / 93648-03
--	-----	---------------------------

Adaptateurs pour 3 appareillages

	Mosaic*	93619-2 / 93619-03
--	---------	---------------------------

Adaptateurs pour connecteurs informatiques

	Plastron droit 1 RJ45	93750-2 / 93750-03
	Plastron droit 2 RJ45	93752-2 / 93752-03
	Plastron incliné 2 RJ45	93754-2 / 93754-03

Adaptateur DIN

	DIN	93649-2 / 93649-03
--	-----	---------------------------